




75143165



IP20

Touch senzor, komfor/konfigurisan, staklo, 3-struki, sa BCU , R.1, KNX, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature Da

##### Snaga

Trenutna potrošnja 12,50 mA

##### Dimenzije

Ugrađena dubina 12,90 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 16 mm

Visina 152 mm

Širina 81 mm

Dubina 23 mm

##### Oprema

Broj aktorskih tačaka 6

##### Kontrole i indikatori

S LED indikacijom Da

##### Materijali

Boja Crna

RAL kod 9005

Materijal Staklo

Obrada površine Sjajno

##### Pribor

Ima polje za označavanje Ne

##### Ekran

Sa ekranom Da

##### Tekst

Funkcija Za funkcije prekidača, tastera, regulatora svjetla i žaluzina  
Funkcija blokiranja površine senzora, npr. za čišćenje staklene površine

Način instalacije Za vertikalnu montažu

Temperatura Dodatni priključak za senzor vanjske temperature  
Integrirani senzor temperature za rad kao produžna jedinica kontrolera  
Mjerenje temperature putem unutrašnjeg temperaturnog senzora ili  
vanjskog komunikacijskog objekta

##### Održivost

Usklađeno sa REACH Da

Usklađeno sa RoHS Da