



SK600

Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	1
Typ pólu	1P

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	8 kA

Napětí

Provozní napětí AC	660 - 660 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	690 V

Kapacita

Počet modulů	3
--------------	---

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	53 mm
Hloubka	64 mm
Rozměry	85 x 53 mm

Vybavení

Počet kontaktů NO	0
Počet kontaktů NC	0

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm²

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,70 W
--	--------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

