



SK600

**Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Počet pólů	1
Typ pólu	1P

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG	8 kA

**Napětí**

Provozní napětí AC	660 - 660 V
Typ napájecího napětí	AC
Jmenovité izolační napětí	690 V

**Kapacita**

Počet modulů	3
--------------	---

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Frekvence**

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Rozměry**

Výška	85 mm
Šířka	53 mm
Hloubka	64 mm
Rozměry	85 x 53 mm

**Vybavení**

Počet kontaktů NO	0
Počet kontaktů NC	0

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-10 - 40 °C
Skladovací/přepravní teplota	-40 - 80 °C

**Připojení**

Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Výkon**

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	0,70 W
--	--------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

