



SK600

Omkopplare

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	1
Antal poler	1P

Elektrisk ström

Märkström	20 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	8 kA

Spänning

Märkdriftspänning Ue	660 - 660 V
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	690 V

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	53 mm
Djup	64 mm
Dimensioner	85 x 53 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	0
Antal NC-kontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	0,70 W
--	--------

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

