



SK601

Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	8 kA

Spanning

Nominale spanning U _e	660 - 660 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U _i	690 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm
Afmetingen	85 x 53 mm

Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

