



SK601

**Tip-omschakelaar, 2 maak + 2 verbreek, 20 A 400 V**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Aantal polen	2
Pooltype	2P

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	20 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I <sub>cc</sub> met gl-gG-zekeringen	8 kA

**Spanning**

Nominale spanning U <sub>e</sub>	660 - 660 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	690 V

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	53 mm
Diepte	64 mm
Afmetingen	85 x 53 mm

**Samenstelling**

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	2

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm <sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

