



SK601

Växlingsomkopplare i modulutförande med 0-läge, 2-polig.

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Antal poler	2
Antal poler	2P

Elektrisk ström

Märkström	20 A
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	8 kA

Spänning

Märkdriftspänning Ue	660 - 660 V
Typ av matarspänning	AC
Nominell isolationsspänning Ui	690 V

Kapacitet

Antal moduler	3
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Dimensioner

Höjd	85 mm
Bredd	53 mm
Djup	64 mm
Dimensioner	85 x 53 mm

Utrustning

Antal slutande kontakter	2
Antal NC-kontakter	2

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 40 °C
Förvarings-/transporttemperatur	-40 - 80 °C

Anslutning

Area flexibel ledare	1.5 - 10 mm ²
Area solid ledare	1 - 6 mm ²

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

