




HA406

Lastscheider 4-polig 125 A modulair compact, kooiklem

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	125 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	63 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	63 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	2,50 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	2,50 kA

Uitvoering

Pooltype	4P
Aantal polen	4

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	50 mm ² max.
Aansluitdoorsnede soepele ader	50 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	5,70 W
Totaal vermogensverlies onder IN	17,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	82000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	28000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Funcities

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Installatie, montage

Aandraaimoment	6 - 6,6 NM
----------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	6
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Afmetingen

Hoogte	86,5 mm
Breedte	108 mm
Diepte	90 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja