



HA406

Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм², 4п 125А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 А
Допустимий номінальний струм для AC21	125 А
Допустимий номінальний струм AC21, категорія А	125 А
Допустимий номінальний струм AC21, категорія В	125 А
Допустимий номінальний струм AC22, категорія А	125 А
Допустимий номінальний струм AC22, категорія В	125 А
Допустимий номінальний струм AC23, категорія А	63 А
Допустимий номінальний струм AC23, категорія В	63 А
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	2,50 кА
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cw} згідно з IEC 60947	2,50 кА

Архітектура

Тип полюса	4P
Кількість полюсів	4

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	50 mm ² max.
Поперечний переріз гнучкого провідника	50 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	5,70 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,10 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	82000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	28000 W

Обладнання

Моторпривід опціонально	Hi
Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, НВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Кришка, дверцята

Можливість блокування	Так
-----------------------	-----

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Коротка поворотна ручка
----------------------------------	-------------------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Функції

Є перемикачем зворотного ходу	Hi
Версія для установки аварійної зупинки	Hi
Версія як головний перемикач	Так
Версія як перемикач для технічного обслуговування/обслуговувальний вимикач	Так
Версія як захисний перемикач	Так
Варіант у виконанні компактного вимикача-роз'єднувача	Так

Ємність

Кількість модулів 6

Установлення, монтаж

Номінальний момент затягування 6 - 6,6 Nm

Підключення

Тип з'єднання Гвинтова клема

Розміри

Висота 86,5 mm

Ширина 108 mm

Глибина 90 mm

Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так