



HA407

Lastscheider 4-polig 160 A modulair compact, vlag M8

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	160 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	160 A
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3	5,88 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	4 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	4 kA

Uitvoering

Pooltype	4P
Aantal polen	4

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	95 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	95 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale stroomhoudspanning Uimp	8000 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	3,30 W
Totaal vermogensverlies onder IN	9,90 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	105000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	72000 W

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaihendel
-------------------	-------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Funcities

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Installatie, montage

Aandraaimoment	9 - 9,9 NM
----------------	------------

Capaciteit

Aantal modules	8,50
----------------	------

Afmetingen

Hoogte	82,5 mm
Breedte	142 mm
Diepte	136 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

