



HA451

Rastavna sklopka, 0-1, 4P, 125A, vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	125 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cn} IEC 60947	7 kA
Prihvatljivi iznos struje AC21	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	125 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	125 A
Nazivna kratkospojna vršna moć I _{cm} pri 415 V AC prema IEC 60947-3	11,90 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cn} 1s IEC 60947	7 kA

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Tip pola	4P

Dimenzije

Visina	135 mm
Širina	120 mm
Dubina	170 mm

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

Veza

Presjek krutog provodnika	50 mm ² max.
Presjek fleksibilnog vodiča	50 mm ²

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	8000 V
Nazivni radni napon U _e	380 - 415 V

Snaga

Gubitak snage po polu na I _n	1,80 W
Ukupni gubitak snage pri I _N	5,40 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	82000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	56000 W

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Funkcije

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da

Funkcije

Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklonni prekidač	Da

Oprema

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	9 - 9,9 Nm
------------------------	------------

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da