



WXP4542

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, antique aluminij

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

##### Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	7048
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno

##### Dimenzije

Visina	158,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

##### Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

##### Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

##### Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

##### Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da