



WXP4543

Okvir, 3-struki, vertikalni, gallery, 71 mm, antique aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

| | |
|-------------|---|
| Broj: | 3 |
| Broj modula | 6 |

Materijali

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Boja | Aluminij |
| RAL kod | 7048 |
| Obrada površine | Mat |
| Materijal | Aluminij Polikarbonat (PC) |
| Obrada | Brušeno |

Dimenzije

| | |
|--------|-----------|
| Visina | 229,70 mm |
| Širina | 92 mm |
| Dubina | 9,30 mm |

Pribor

| | |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

Instalacija, montaža

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Položaj za montažu/spajanje | Uspravno/Vertikalno |
|-----------------------------|---------------------|

Sigurnost

| | |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK | IK05 |

Uvjeti korištenja

| | |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Održivost

| | |
|-------------------|----|
| Bez halogena | Da |
| REACH-bez SVHC | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |