



HA452

**Rastavna sklopka, 4-polna, 160A, sa prikazom isključenja**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Nazivna struja	160 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	7 kA
Prihvatljivi iznos struje AC21	160 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija A	160 A
Prihvatljivi iznos struje AC21 kategorija B	160 A
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija A	160 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija A	160 A
Prihvatljivi iznos struje AC23 kategorija B	160 A
Nazivna kratkospojna vršna moć Icm pri 415 V AC prema IEC 60947-3	11,90 kA
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw 1s IEC 60947	7 kA

**Arhitektura**

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Duga okretna tipka
Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
Tip pola	4P

**Dimenzije**

Visina	135 mm
Širina	120 mm
Dubina	170 mm

**Poklopac, vrata**

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP00
-------------------------------	------

**Veza**

Presjek krutog provodnika	95 mm <sup>2</sup>
Presjek fleksibilnog vodiča	95 mm <sup>2</sup>

**Napon**

Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V
Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V

**Snaga**

Gubitak snage po polu na In	3 W
Ukupni gubitak snage pri IN	9 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	105000 W
Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC23	72000 W

**Kontrole i indikatori**

Integriran motorni pogon	Ne
--------------------------	----

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

**Frekvencija**

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

**Funkcije**

Je višepoložajni prekidač	Ne
Izvedba kao instalacija za zaustavljanje u slučaju nužde	Ne
Verzija kao glavni prekidač	Da
Verzija kao prekidač za održavanje/servis	Da
Verzija kao sigurnosni prekidač	Da
Verzija kao kompaktni isklupni prekidač	Da

---

**Oprema**

Motorni pogon opcionalan	Ne
Broj pomoćnih kontakata kao izmjenični kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NC kontakt	0
Broj pomoćnih kontakata kao NO kontakt	0

---

**Instalacija, montaža**

Nazivni zatezni moment	9 - 9,9 Nm
------------------------	------------

---

**Održivost**

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da