



HA460

Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible I _{cn} W IEC 60947	26 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit I _{cm} sous 415V AC selon IEC 60947-3	48 kA
Courant assigné admissible I _{cn} 1s IEC60947	26 kA

Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	4P

Dimensions

Hauteur	530 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	295 mm

Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm ²
Section de raccordement en câble souple	2x 300 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V

Puissance

Puissance dissipée par pôle à I _n	39,70 W
Puissance dissipée totale sous I _N	199,10 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	360000 W

Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui

Fonctions

Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

Equipement

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

Installation, montage

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui