



HA460

### Interrupteur à coupure apparente 4P 800A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	800 A
Courant assigné admissible lcwW IEC 60947	26 kA
Courant assigné d'emploi en AC21	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
Pouvoir de fermeture en court-circuit lcm sous 415V AC selon IEC 60947-3	48 kA
Courant assigné admissible lcw 1s IEC60947	26 kA

##### Architecture

Nombre de pôles	4
Type d'organe de commande	Poignée rotative longue
Type de boîtier	Produit complet
Type de pôles	4P

##### Dimensions

Hauteur	530 mm
Largeur	420 mm
Profondeur	295 mm

##### Couvercle, porte

Cadenassable	Oui
--------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP00
---------------------------	------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble souple	2x 300 mm <sup>2</sup>

##### Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs	12000 V
Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V

##### Puissance

Puissance dissipée par pôle à In	39,70 W
Puissance dissipée totale sous IN	199,10 W
Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	526000 W
Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23	360000 W

##### Commandes et indicateurs

Commande motorisée intégrée	Non
-----------------------------	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Fonctions

Inverseur	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur principal	Oui
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Oui

**Fonctions**

Fonction Interrupteur sécurité	Oui
Fonction Interrupteur sectionneur	Oui

**Equipement**

Commande motorisée optionnelle	Non
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	0

**Installation, montage**

Couple de serrage	40 - 45 Nm
-------------------	------------

**Durabilité**

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui