



HA460

Lastscheider 4-polig 800 A blokvorm

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	800 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	26 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC21	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21A	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC21B	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23A	800 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	800 A
Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3	48 kA
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	26 kA

Uitvoering

Aantal polen	4
Bedieningselement	Lange draaihendel
Uitvoering component	Vaste inbouw
Pooltype	4P

Afmetingen

Hoogte	530 mm
Breedte	420 mm
Diepte	295 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP00
--	------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	2x 300 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	2x 300 mm ²

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	12000 V
Nominale spanning Ue	380 - 415 V

Vermogen

Vermogensverlies per pool bij In	39,70 W
Totaal vermogensverlies onder IN	199,10 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	526000 W
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23	360000 W

Bediening en signalering

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Functies

Is omkeerschakelaar	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting	Nee
Uitvoering als hoofdschakelaar	Ja
Uitvoering als werkschakelaar	Ja

Funcities

Uitvoering als veiligheidsschakelaar	Ja
Uitvoering als lastscheider	Ja

Samenstelling

Motorbediening optioneel	Nee
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0

Installatie, montage

Aandraaimoment	40 - 45 NM
----------------	------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja