



WXP4522

Okvir, 2-struki, vertikalni, gallery, 57mm, antique aluminij

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj:	2
Broj modula	4

Materijali

Boja	Aluminij
RAL kod	7048
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Polikarbonat (PC)
Obrada	Brušeno

Dimenzije

Visina	144,70 mm
Širina	92 mm
Dubina	9,30 mm

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	---------------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP21
Otpornost na udarce IK	IK05

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 35 °C
-------------------	-------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da