



47753555

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
Märkspänning	250 - 250 V

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	147 mm
Djup	64 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	2
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Text

Präglad	Utan symbol
Ledningar	Insatser genomkopplade
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Med märkfält

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja