



LF2003507035

Goulotte 20035,gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	33 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	440 - 440 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

