




WXP4504

#### GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 4 ΣΤ. ENIAIO ANTIQUE ALUMINIUM

##### Τεχνικά χαρακτηριστικά

###### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων          | 4 |

###### Υλικά

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Χρώμα                | Antique aluminium               |
| Κωδικός RAL          | 7048                            |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                             |
| Υλικό                | Αλουμίνιο<br>πολυανθρακικό (PC) |
| Μεταχείριση          | Βουρτσισμένο                    |

###### Διαστάσεις

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Ύψος                      | 87,70 mm |
| Πλάτος                    | 163 mm   |
| Βάθος                     | 9,30 mm  |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 1        |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 1        |

###### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

###### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK05 |

###### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

###### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |