




4538



mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia 16 - 16 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść 1

Materiały

Kolor Biały

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Napięcie

Napięcie znamionowe 125 V

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 1 A

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania 22 mm

Dodatkowe informacje

Wyjścia Z kątem nachylenia wyjścia 45°

Montaż Z pazurkami rozporowymi

Kategorie/Porty Kat.3

Ochrona Nie

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak