





4538



RJ-datacont.ds. 1-v, cat. 3 (8-polig)

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	16 - 16 MHz
------------------------	-------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	1
------------------	---

Materiaal

Kleur	Wit
-------	-----

Aansluiting

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale spanning	125 V
-------------------	-------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
--------------	-------

Teksten

Uitgang	Met 45° uitgang
Montagewijze	Met spreidklemmen
Categorie/poorten	Cat.3
Beveiliging	Nee
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja