



4538



Utičnica, podatkovna, 8P, jezgro, bijela

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa 16 - 16 MHz

Oprema

Broj izlaza 1

Materijali

Boja Bijelo

Veza

Vrsta priključka/utikača Vijčana stezaljka

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Napon

Nazivni napon 125 V

Električna struja

Nazivna struja 1 A

Dimenzije

Ugrađena dubina 22 mm

Tekst

Izlaz Sa kosim izlazom od 45°

Način instalacije Sa kralama

Kategorija/ulazi/portovi Cat.3

Zaštita Ne

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da