


4538



## Розетка UAE 8-полюсн., Кат.3

### Технічні характеристики

#### Частота

Ширина частот передачі 16 - 16 MHz

#### Обладнання

Кількість виходів 1

#### Матеріали

Colour Білий

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клемма

#### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

#### Напруга

Номінальна напруга 125 V

#### Електричний струм

Номінальний струм 1 A

#### Розміри

Вбудована глибина 22 mm

#### Тексти

Вихідний отвір 3 косим виходом під кутом 45°

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Категорія/порти Cat.3

Захист Ні

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

#### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так