



4539



Β.ΠΡΙΖΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 2 ΓΡΑΜΜΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Εύρος ζώνης μετάδοσης 16 - 16 MHz

Εξοπλισμός

Αριθμός εξόδων 2

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Βιδωτοί ακροδέκτες

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Τάση

Ονομαστική τάση 125 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος 22 mm

Κείμενο

Έξοδος Με διαγώνιες εξόδους 45°

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης

Κατηγορία/θύρες Cat.3

Ασφάλεια Κανένα

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι