



4539



Розетка UAE 8/8-полюсн., Кат.3

Технічні характеристики

Частота

Ширина частот передачі 16 - 16 MHz

Обладнання

Кількість виходів 2

Матеріали

Colour Білий

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Гвинтова клемма

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Напруга

Номінальна напруга 125 V

Електричний струм

Номінальний струм 1 A

Розміри

Вбудована глибина 22 mm

Тексти

Вихідний отвір 3 косим виходом під кутом 45°

Режим встановлення 3 розпірними лапками

Категорія/порти Cat.3

Захист Жодних

Тип з'єднання 3 гвинтовими клеммами

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так