



WXF687T

Izlaz za kablove, 1M, gallery, titanij

Tehničke karakteristike

Veza

Vrsta priključka/utikača	Utičnica za zvučnik
Broj priključaka	0

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Materijali

Boja	Titanij
RAL kod	9006
Obrada površine	Satenska završna obrada
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Lakirano

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	22,50 mm
Dubina	29,50 mm

Povezivost

Vrsta montaže	Uklopna montaža
---------------	-----------------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK02

Tekst

Označavanje	Bez polja za označavanje
Izlaz	Sa ravnim izlazom

Pogodno za

gallery	
---------	--

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da