



EH271



Programmaklok, elektromechanisch, weekprogramma met gangreserve, 1 w 16 A

Technische karakteristieken

Uitrusting

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Energieverbruik in bedrijf	0,50 VA
Gloe- en halogeenlamp 230 V	1000 W
Vermogen gloeilamp	1000 - 1000 W

Funcities

Aantal kanaalfuncties	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
Doorsnede soepele geleider	1 - 4 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 4 mm ²

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	36 mm
Diepte	58 mm

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail

Elektrische Stroom

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Vermogen

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Instellingen

Programmacycli	Programmacycli: 1 x 7 dagen
----------------	-----------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----