



EH271



Interr. horário 1 canal 7d c/ res 2M

Características técnicas

Equipamento

Número de canais

1

Frequência

Frequência

50 - 60 Hz

Potência

Consumo de energia em operação

0,50 VA

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V

1000 W

Potência lâmpadas incandescentes

1000 - 1000 W

Funções

Número de canais em operação

1

Ligações

Número de contactos

1

Secção transversal de condutor flexível

1 - 4 mm²

Secção transversal de condutor rígido

1 - 4 mm²

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-10 - 55 °C

Capacidade

Número de módulos

2

Dimensões

Altura

90 mm

Largura

36 mm

Profundidade

58 mm

Textos

Modo de comutação

Contacto de comutação, utilizável como NF ou NA

Modo de instalação

Para montagem em calha DIN

Intensidade de corrente

Potência máx. (cos phi 0,6)

3 A

Endurância

N.º de manobras elétricas à carga nominal em AC1 em ciclos

50000

Textos

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Potência

Potência dissipada a plena carga

1 W

Modo de configuração

Ciclos do programa

Ciclos de programas: 1 x 7 dias

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim