



EH271



IP20



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 2M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών	1
------------------	---

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία	0,50 VA
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	1000 W
Ισχύς λάμπας πυρακτώσεως	1000 - 1000 W

Λειτουργίες

Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1
------------------------------	---

Σύνδεση

Αριθμός επαφών	1
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 4 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 4 mm ²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Διαστάσεις

Ύψος	90 mm
Πλάτος	36 mm
Βάθος	58 mm

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Επαφή μεταγωγής, χρήση ως επαφή NC ή NO
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστη ισχύς (cosφ 0,6)	3 A
--------------------------	-----

Αντοχή

Ηλεκτρική αντοχή σε ονομαστικό φορτίο σε AC1 σε κύκλους λειτουργίας	50000
---	-------

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Ισχύς

Απώλεια ισχύος σε πλήρες φορτίο	1 W
---------------------------------	-----

Ρυθμίσεις

Κύκλοι προγραμματίων	Κύκλοι προγραμματίων: 1 x 7 ημέρες
----------------------	------------------------------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----