



KDN363A



### Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 12M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 3

##### Dimensions

Longueur 210 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4500 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

##### Capacité

Nombre de modules 12

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui