




KDN363A



Kamrail vork 3-polig 10 mm² 12 modulen

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Architectuur

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning U _{imp}	4500 V
---	--------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede stijve geleider	10 mm ²
---------------------------	--------------------

Type connector/stekker	Doorverbindingsrail met vork
------------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----