



KDN363A



Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm² 12M

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 3

Dimensions

Longueur 210 mm

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4500 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

Capacité

Nombre de modules 12

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui