



KDN363A



Sabirnica, viličasta, 3P, 63A, 10mm<sup>2</sup>, 12M

#### Tehničke karakteristike

##### Električna struja

Nazivna struja 63 A

##### Arhitektura

Broj polova 3

##### Dimenzije

Dužina 210 mm

##### Napon

Nazivni impulsni podnosivi napon U<sub>imp</sub> 4500 V

Nazivni radni napon U<sub>e</sub> 230 - 400 V

##### Veza

Presjek krutog provodnika 10 mm<sup>2</sup>

Vrsta priključka/utikača Šina za faze, viličasta

##### Kapacitet

Broj modula 12

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da