




KDN363A



Hřebenová přípojnice 3P, 10mm²/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Rozměry

Délka	210 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4500 V
--	--------

Provozní napětí AC	230 - 400 V
--------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
----------------------	--------------------

Typ konektoru/zástrčky	Fázová přípojnice s vidlicí
------------------------	-----------------------------

Kapacita

Počet modulů	12
--------------	----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----