




KDN363B



### Barre de pontage 3P 63A fourche 10mm<sup>2</sup> 57M

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 63 A |
|-------------------------|------|

##### Architecture

|                 |   |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 3 |
|-----------------|---|

##### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1000 mm |
|----------|---------|

##### Tension

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4500 V |
|-------------------------------------|--------|

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 400 V |
|------------------------------|-------------|

##### Raccordement

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------|--------------------|

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type de connexion / prise | Barre de pontage avec fourche |
|---------------------------|-------------------------------|

##### Capacité

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 57 |
|-------------------|----|

##### Durabilité

|                 |     |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|