




KDN363B



barretta di cablaggio a forcina 3P 63A 1mt

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	63 A
-------------------	------

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Serie

Lunghezza	1000 mm
-----------	---------

Condizioni di impiego

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4500 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 400 V

Conneessione

Sezione conduttore rigido	10 mm ²
Tipo di connettore	Sbarra di fase con forcina

Numero di moduli

Numero di moduli	57
------------------	----

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si