




KDN363B



Szyna grzebieniowa widelkowa pozioma 3P 10mm² 57M

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	63 A
-----------------	------

Architektura

Liczba biegunów	3
-----------------	---

Wymiary

Długość	1000 mm
---------	---------

Napięcie

Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4500 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	10 mm ²
Typ złącza/wtyku	Szyna zbiorcza fazowa z widelkami

Pojemność

Liczba modułów	57
----------------	----

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak