




KDN363B



Fasskena 3-fas, 10mm² , 57 moduler / 1 meter lång. Passar både QuickConnect-dvär

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Dimensioner

Längd	1000 mm
-------	---------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4500 V
-----------------------------------	--------

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
----------------------	-------------

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
-------------------	--------------------

Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel
---------------------------	---------------------

Kapacitet

Antal moduler	57
---------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----