



KDN363F



Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm²/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 3

Rozměry

Délka 210 mm

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U_{imp} 4500 V

Provozní napětí AC 230 - 400 V

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Typ konektoru/zástrčky Fázová přípojnice s vidlicí

Kapacita

Počet modulů 12

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano