




KDN363F



Шина фазна ЗР 10мм² 12М (1хПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 63 A

Архітектура

Кількість полюсів 3

Розміри

Довжина 210 mm

Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp 4500 V

Номінальна робоча напруга змінного струму 230 - 400 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника 10 mm²

Ємність

Кількість модулів 12

Sustainability

Відповідність RoHS Yes