



G4721

Cable conector schuko 3x1,5mm² 1000mm

Características técnicas

Arquitectura

Número de polos	3
-----------------	---

Tensión

Tensión máx. de servicio	250 V
Tensión nominal	230 - 230 V
Picos de tensión nominal	4 kV

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Cable

Diámetro del cable	11 mm
--------------------	-------

Conexión

Sección máxima del conductor	1,50 - 1,50 mm²
Tipo de conector/toma de corriente	Wago Winsta

Conectividad

Cantidad de cables	3
--------------------	---

Tapa, puerta

Interenclavable	No
-----------------	----

Equipo

Codificación mecánica	Sí
Tipo cable lado 1	Jack
Tipo cable lado 2	Jack
Tipo de cable	Cable de conexión del dispositivo

Condiciones de uso

Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2	3
---	---

Materiales

Colour	Negro
Mecanismo de contacto de color	Negro

Potencia

Carga de fuego	0,95 kWh
----------------	----------

Resistencia

Resistencia de continuidad	1 mΩ
----------------------------	------

Cable

Cable resistente a temperatura permanente de hasta	70 °C
--	-------

Sostenibilidad

Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí