



G4741

**Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekker, 3000 mm**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

**Spanning**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning    | 250 V       |
| Nominale spanning        | 230 - 230 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV        |

**Elektrische Stroom**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

**Kabel**

|                |       |
|----------------|-------|
| Diameter kabel | 11 mm |
|----------------|-------|

**Aansluiting**

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede       | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Type connector/stekker | Wago Winsta                 |

**Connectiviteit**

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

**Deksel, deur**

|                |     |
|----------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
|----------------|-----|

**Uitrusting**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Mechanische codering | Ja                       |
| Kabeltype zijde 1    | Jack                     |
| Kabeltype zijde 2    | Jack                     |
| Type kabel           | Aansluitkabel apparatuur |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 | 3 |
|----------------------------------------------|---|

**Materiaal**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kleur                  | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Zwart |

**Vermogen**

|                |          |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 1,92 kWh |
|----------------|----------|

**Weerstand**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Doorgangsweerstand | 1 mΩ |
|--------------------|------|

**Kabel**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |
|----------------------------------------|-------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|