



BA725025BL

Goulotte de câblage en PVC BA7 25x25mm bleu

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------|---------|
| Hauteur | 25 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Longueur | 2000 mm |
| Largeur de la fente | 6 mm |
| Largeur de languette | 6,50 mm |

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

Matière

| | |
|----------|-------------------------|
| Matériau | Polyvinylchloride (PVC) |
|----------|-------------------------|

Fonctions

| | |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

Normes

| | |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

Sécurité

| | |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

Matière

| | |
|---------|------|
| Couleur | Bleu |
|---------|------|

Architecture

| | |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|---------|
| Paroi latérale | Estampé |
|----------------|---------|

Durabilité

| | |
|-----------------|-----|
| REACH-sans SVHC | Oui |
|-----------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|