



WXP4834

Okvir, 4M, gallery, 57mm, sivo drvo

#### Tehničke karakteristike

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 1 |
| Broj modula | 4 |

##### Materijali

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Boja            | Sivo drvo                 |
| RAL kod         | 7006                      |
| Obrada površine | Mat                       |
| Materijal       | Polikarbonat (PC)<br>Drvo |
| Obrada          | Obloženo                  |

##### Dimenzije

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Visina                     | 87,70 mm |
| Širina                     | 149 mm   |
| Dubina                     | 9,30 mm  |
| Broj jedinica horizontalno | 1        |
| Broj jedinica vertikalno   | 1        |

##### Pribor

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
| Otpornost na udarce IK        | IK05 |

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

##### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|