



Hwx001h

Mando motor 24V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW1 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	9,60 A
----------------------------	--------

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en AC	24 - 24 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí