



ADM475C

RCBO Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym 4P 6kA C 25A/30mA Typ A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	25 A
Znamionowy prąd różnicowy I _{Δn}	30 mA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovogo I _{cn} poniżej 400 V AC zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C	31,70 A
Prąd znamionowy przy -20°C.	31,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C	30,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C	30 A
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C	29,40 A
Prąd znamionowy przy 0°C.	28,90 A
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C	28,30 A
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C	27,60 A
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C	27 A
Prąd znamionowy przy 20°C.	26,40 A
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C	25,70 A
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C	25 A
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C	24,30 A
Prąd znamionowy przy 40°C.	23,60 A
Prąd znamionowy przy 45°C.	22,80 A
Prąd znamionowy przy 50°C.	22 A
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C	21,20 A
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C	20,40 A
Znam. zdolność wyłącz. zwarciovogo I _{cn} poniżej 230 V AC zgodnie z IEC 61009-1	6 kA

Architektura

Charakterystyka wyzwalania	C
Pozycja neutralna	Lewy Prawy
Układ biegunów	4P
Liczba biegunów chronionych	4

Pojemność

Liczba modułów	4
----------------	---

Bezpieczeństwo

Typ wyłącznika różnicowoprądowego	A
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP2X

Napięcie

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 400 V
Napięcie znamionowe izolacji U _i	500 V
Wartość wytrzymałości dielektrycznej częstotliwości zasilania	2 kV
Znamionowe napięcie udarowe U _{imp}	4000 V
Kategoria przepięciowa	3

Główne atrybuty elektryczne

Znamionowa zwarciova zdolność wyłączenia I _{cn} zgodnie z IEC 60898-1	6 kA
--	------

Instalacja, montaż

Nominalny moment obrotowy górny zacisk	2 - 2 Nm
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego	2 - 2 Nm

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
---------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów elastycznych	1 - 16 mm ²
Przekrój poprzeczny wejścia ze śrubami, dla przewodów litych	1 - 25 mm ²

Instalacja, montaż

Nominalny moment dokręcania	2 - 2 Nm
Możliwość montażu 360°	Tak

Warunki użytkowania

Klasa ograniczenia energii I ² t	3
Zakres temperatur pracy	-25 - 40 °C

Wymiary

Wysokość	84 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	70 mm

Instalacja, montaż

Typ połączenia górnego aparatury modułowej	Zacisk śrubowy
Typ połączenia dolnego aparatury modułowej	biconnect

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	12,30 W
--	---------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----