



G4761

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 5m ΜΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ WAGO-WINSTA

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Αριθμός πόλων	3
---------------	---

Τάση

Μέγιστη τάση λειτουργίας	250 V
Ονομαστική τάση	230 - 230 V
Υπέρταση	4 kV

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A
------------------	------

Καλώδιο

Διάμετρος καλωδίου	11 mm
--------------------	-------

Σύνδεση

Διατομή αγωγού	1,50 - 1,50 mm ²
Τύπος σύνδεσης	Wago Winsta

Συνδεσιμότητα

Αριθμός καλωδίων	3
------------------	---

Κάλυμμα, πόρτα

Δυνατότητα κλειδώματος	Όχι
------------------------	-----

Εξοπλισμός

Μηχανική κωδικοποίηση	Ναι
Τύπος ανοίγματος καλωδίων 1	Jack
Τύπος ανοίγματος καλωδίων 2	Jack
Τύπος καλωδίου	Καλώδιο σύνδεσης συσκευής

Συνθήκες χρήσης

Βαθμός ρύπανσης σύμφωνα με IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Υλικά

Χρώμα	Μαύρο
Εισαγωγή επαφής χρώματος	Μαύρο

Ισχύς

Φορτίο πυρκαγιάς	3,41 kWh
------------------	----------

Αντίσταση

Αντίσταση συνέχειας	1 mΩ
---------------------	------

Καλώδιο

Καλώδιο μόνιμης θερμοκρασίας ανθεκτικό σε	70 °C
---	-------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----