



G4731

## Verbindingskabel Wago 3-polig 3x1,5 mm<sup>2</sup> met haakse stekkcker, 2000 mm

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

#### Spanning

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning    | 250 V       |
| Nominale spanning        | 230 - 230 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV        |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Kabel

|                |       |
|----------------|-------|
| Diameter kabel | 11 mm |
|----------------|-------|

#### Aansluiting

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede      | 1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup> |
| Type connector/steker | Wago Winsta                 |

#### Aansluitmogelijkheden

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

#### Deksel, deur

|                |     |
|----------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
|----------------|-----|

#### Samenstelling

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Mechanische codering | Ja                       |
| Kabeltype zijde 1    | Jack                     |
| Kabeltype zijde 2    | Jack                     |
| Type kabel           | Aansluitkabel apparatuur |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Graad van vervuiling IEC 664 | 3 |
|------------------------------|---|

#### Materiaal

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kleur                  | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Zwart |

#### Vermogen

|                |          |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 1,53 kWh |
|----------------|----------|

#### Weerstand

|                    |      |
|--------------------|------|
| Doorgangsweerstand | 1 mΩ |
|--------------------|------|

#### Kabel

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |
|----------------------------------------|-------|

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|